


Garant GRIDLINE

**Lade, 200 kg, 56×24G, Fronthoogte lade: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931555 250
GTIN	4062406065089
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 56×24G nr. 931535.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
Gewicht	33 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Nuttige hoogte	225 mm
Fronthoogte	250 mm

Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	56
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte	1400 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	56×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 56	951030 56
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 56	951032 56
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10