

Garant**Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling, Meetbereik: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415090 750
GTIN	4062406065225
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal voor eenvoudige aflezing bij binnen- en buitenmetingen. Directe aflezing van de binnenmaat door extra schaalverdeling. Met fijninstelling. Met vastzetschroef. Maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 750 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Verdeling	1/20 mm
Kalibratie	A1
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Beklengte	150 mm
Meetafwijking E MPE	± 0,10 mm
Fijninstelling	ja
Meetpunten	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000