

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	16 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	15 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
ISO-code houder	E25S SCLCR/L12
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	30 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500