

bimos

Draaikruk, PU-schuim, met glijdoppen**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965395
GTIN	4016849295619
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van robuust PU-schuim.

Kruisvoet-Ø 640 mm.

Zitting-Ø 350 mm.

Norm:**DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 430 - 600 mm

Zitting-Ø: 350 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Norm	DIN 68877
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Zitting-Ø	350 mm

Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Materiaal kruisvoet	Kunststof
Kleur zittingmateriaal	zwart
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kruisvoet-Ø	640 mm
Materiaal zitting	PU-schuim
Belastbaarheid	120 kg
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	430 - 600 mm
Producttype	Kruk

Accessoires

Glijdoppen (1 set = 5 stuks)	963188
------------------------------	--------