

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L_1	16 mm
ISO-code houder	E25S SCLCR/L12
Spanhoogte L_2	24 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	30 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	250 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L_3	15 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500