

bimos

## Zit-stahulp, PU-schuim met glijdoppen



### Bestelgegevens

Bestelnummer	965421
GTIN	4016849432885
Artikelklasse	96B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aluminium **5-armige kruisvoet (Ø 600 mm)**. Met **gasdrukveer** traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. **Zacht zitten met grip**, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). **Ergonomische rugsteun** (hoogte 190 mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

#### Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan. Zit-stahulp met glijdoppen – voor een werkhogte van 720 – 1000 mm.

#### Norm:

**DIN 68877**

### Technische beschrijving

Materiaal kruisvoet	Aluminium, gepolijst
met rugleuning	ja
Zittingbreedte	340 mm
Kruisvoet-Ø	580 mm

Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen
Materiaal zitting	PU-schuim
Zittingdiepte	300 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kleur zittingmateriaal	zwart
Norm	DIN 68877
Rugleuning hoogte	190 mm
Verstelbare kanteling van zitting	nee
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	510 - 780 mm
Producttype	Stahulp

---

## Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------