

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1500/9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Aantal lades	9
Aantal deuren	0

Nuttige hoogte	1400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Diepte	600 mm
Nuttige hoogte voor lades	1400 mm
Gewicht	224 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1500 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	36
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Gereedschapskast

---

## Accessoires

Lade,75 kg Fronthoogte lade 150 mm	930743 150
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1500 mm	930735 1500
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	930743 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 200 mm	930743 200
Lade,75 kg Fronthoogte lade 250 mm	930743 250