

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 1500/11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930715 1500/11
GTIN	4062406065706
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 600 mm
 Nuttige hoogte: 1400 mm
 Nuttige hoogte voor lades: 1400 mm
 Lades nuttige breedte: 900 mm

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte	900 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	1400 mm
Nuttige hoogte	1400 mm
Gewicht	246 kg
Hoogte	1500 mm
Aantal lades	11
Diepte	600 mm
Aantal deuren	0
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Lades nuttige breedte in G	36

Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	930745 100
Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	930745 75
Lade, 200 kg fronthoogte lade 250 mm	930745 250
Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm	930745 200
Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm	930745 150
Lade, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	930745 125
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1500 mm	930735 1500
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm	930743 50