

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 800/8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig uitgeruste gereedschapskast in 50×28G, met lades 46×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. De lades zijn **100% uit te trekken** door een differentieel uitschuifmechanisme. Lades met stansgaten in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een individuele uittrekbeveiliging voorkomt het gelijktijdig openen van lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Er kunnen alleen GridLine tussenschotten in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Breedte	1250 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Lades nuttige diepte	600 mm

Aantal lades	8
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte	1150 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Diepte	700 mm
Gewicht	203 kg
Hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	46
Aantal deuren	0
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931453 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931453 100
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	931435 800
