

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/6****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 931415 1000/6 |
| GTIN          | 4062406065751 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Volledig uitgeruste gereedschapskast in 50×28G, met lades 46×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. De lades zijn **100% uit te trekken** door een differentieel uitschuifmechanisme.

Lades met stansgaten in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een individuele uittrekbeveiliging voorkomt het gelijktijdig openen van lades.

Lade **50 mm belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lades nuttige diepte in G | 24     |
| Nuttige hoogte voor lades | 900 mm |

|  |  |
|--|--|
| Diepte   | 700 mm   |
| Breedte  | 1250 mm  |
| Ladefronthoogte  | 75 mm  |
| Ladefronthoogte  | 100 mm   |
| Ladefronthoogte  | 125 mm   |
| Ladefronthoogte  | 150 mm   |
| Ladefronthoogte  | 200 mm   |
| Ladefronthoogte  | 250 mm   |
| Aantal deuren  | 0  |
| Nuttige hoogte   | 900 mm   |
| Lades nuttige breedte in G                               | 46   |
| Lades nuttige breedte                                    | 1150 mm  |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen                 | ja   |
| Aantal lades   | 6  |
| Lades nuttige diepte                                     | 600 mm   |
| Gewicht  | 197 kg   |
| Nuttig ladeoppervlak in G                                | 46x24  |
| Hoogte   | 1000 mm  |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek           | nee  |
| Aantal uittrekbare legborden                             | 0  |
| Materiaaldikte   | 1,2 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                | 200 kg   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %  |
| Uittrekbaarheid lade                                     | Uittrekbeveiliging   |
| Hoogteverstelling in raster                              | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut                                     | 46x24G   |
| Producttype  | Gereedschapskast   |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21                         | 914227 HU21 |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm                        | 931455 75   |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 125 mm                       | 931455 125  |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm                       | 931455 200  |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm                       | 931455 100  |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 250 mm                       | 931455 250  |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm                       | 931455 150  |
| Lade,200 kg fronthoogte lade 300 mm                       | 931455 300  |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm | 931435 1000 |