

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931415 1000/7
GTIN	4062406065768
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig uitgeruste gereedschapskast in 50×28G, met lades 46×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. De lades zijn **100% uit te trekken** door een differentieel uitschuifmechanisme.

Lades met stansgaten in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een individuele uittrekbeveiliging voorkomt het gelijktijdig openen van lades.

Lade **50 mm belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Nuttige hoogte	900 mm

Lades nuttige breedte	1150 mm
Diepte	700 mm
Aantal deuren	0
Aantal lades	7
Breedte	1250 mm
Gewicht	212 kg
Lades nuttige breedte in G	46
Lades nuttige diepte	600 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	24
Hoogte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	46×24G

Producttype

Gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm	931455 75
Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm	931455 150
Lade,200 kg fronthoogte lade 300 mm	931455 300
Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm	931455 200
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,200 kg fronthoogte lade 250 mm	931455 250
Lade,200 kg fronthoogte lade 125 mm	931455 125
Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm	931455 100
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1000 mm	931435 1000