

bimos

Draaikruk, PU-schuim, met rollen**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965396
GTIN	4016849295626
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van robuust PU-schuim.

Kruisvoet-Ø 640 mm.

Zitting-Ø 350 mm.

Norm:**DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 430 - 600 mm

Zitting-Ø: 350 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
Kruisvoet-Ø	640 mm
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer

Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Zitting-Ø	350 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Materiaal zitting	PU-schuim
Norm	DIN 68877
Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Materiaal kruisvoet	Kunststof
Belastbaarheid	120 kg
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	430 - 600 mm
Producttype	Kruk

Accessoires

Wielen (1 set = 5 stuks)	963187
--------------------------	--------