

bimos

Draaikruk, PU-schuim, met glijdoppen en voetring**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965397
GTIN	4016849295633
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting van robuust PU-schuim.

Kruisvoet-Ø 680 mm, voetring hoogteverstelbaar.

Zitting-Ø 350 mm.

Norm:**DIN 68877**

Belastbaarheid stoel: 120 kg

Hoogteverstelling bereik: 570 - 850 mm

Zitting-Ø: 350 mm

Kleur zittingmateriaal: zwart

Technische beschrijving

Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Kleur zittingmateriaal	zwart
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen

Materiaal zitting	PU-schuim
Zitting-Ø	350 mm
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Kunststof
Belastbaarheid	120 kg
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Kruisvoet-Ø	680 mm
Hoogteverstelling type	Ringbediening
Serie	Base-Tec
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	570 - 850 mm
Producttype	Kruk

Accessoires

Glijdoppen (1 set = 5 stuks)	963188
------------------------------	--------