

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	E25S SDUCR/L11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	32 mm
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Middenverplaatsing $L_3$	16 mm
Afkoppellengte $L_1$	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500