

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E25S SDQCR/L11
Totale lengte L	250 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Spanhoogte L_2	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Afkoppellengte L_1	200 mm
Middenverplaatsing L_3	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500