

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	E25S SDQCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Afkoppellengte L_1	200 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Middenverplaatsing L_3	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	250 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Spanhoogte L_2	24 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500