

 GRIDLINE**Montagewagen voor lades, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 860/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 46×24G.

Montagewagen in 50×28G met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931454 of nr. 931456 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Materiaaldikte: 1,2 mm

Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Hoogteverstelling in raster: 25 mm

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 885 mm

Breedte: 1250 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 600 mm

Ladenbehuizing hoogte: 700 mm
Maximale belastbaarheid: 600 kg

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	600 mm
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	81 kg
Hoogte	885 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Breedte	1250 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 150 mm	931456 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	931456 125
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931456 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931456 300
	931456 75

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg
fronthoogte lade 75 mm

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 75 mm

931454 75

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg
fronthoogte lade 250 mm

931456 250

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg
fronthoogte lade 200 mm

931456 200

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg
fronthoogte lade 100 mm

931454 100

Mat voor lades Afmeting in G 46X24

951830 46X24

Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 46X24

951885 46X24

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 46X24

951910 46X24