

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 46×24G, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931435 1250
GTIN	4062406066130
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 50×28G, geschikt voor lades 46×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Technische beschrijving

Hoogte	1250 mm
Breedte	1250 mm
Diepte	700 mm
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte	1150 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Gewicht	67 kg
Breedte in G	50
Diepte in G	28
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------