


Garant GRIDLINE

Lade, 75 kg, 46×24G, Fronthoogte lade: 100mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	931453 100
GTIN	4062406066161
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Er kunnen alleen GridLine insteekbare schotten in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	75 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Gewicht	20 kg
Fronthoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24

Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	46
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	1150 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Lade

Accessoires

Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951030 46
PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951032 46
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10