

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 56×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 60×28G, met lades 56×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uit te trekken lades** met geleiders. Lades met stansgaten in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Breedte	1500 mm
Aantal deuren	0

Aantal lades	9
Lades nuttige breedte in G	56
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Hoogte	1250 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24
Gewicht	308 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Nuttige hoogte	1150 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	1400 mm
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg Fronthoogte lade 100 mm	931555 100
Lade,200 kg Fronthoogte lade 250 mm	931555 250
Lade,200 kg Fronthoogte lade 150 mm	931555 150
Lade,200 kg Fronthoogte lade 125 mm	931555 125
Lade,200 kg Fronthoogte lade 300 mm	931555 300
Lade,200 kg Fronthoogte lade 200 mm	931555 200
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,200 kg Fronthoogte lade 75 mm	931555 75
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm	931535 1250