

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 56×24G, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931535 1250
GTIN	4062406066246
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 60×28G, geschikt voor lades 56×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931555; 931556.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Diepte in G	28
Aantal deuren	0
Gewicht	84 kg
Breedte	1500 mm
Diepte	700 mm

Nuttige hoogte	1150 mm
Breedte in G	60
Hoogte	1250 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	56×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------