

Garant GRIDLINE

**Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 56×24G, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931535 1000
GTIN	4062406066239
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 60×28G, geschikt voor lades 56×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

Lades nr. 931555; 931556.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

**Opmerking:**

Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1000 mm
Breedte	1500 mm
Breedte in G	60
Nuttige hoogte	900 mm
Gewicht	67 kg
Diepte	700 mm

Diepte in G	28
Nuttige hoogte voor lades	900 mm
Aantal deuren	0
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal lades	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	56×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------