

Garant GRIDLINE

Hoekkast compleet met tussenbodem, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931910 1000
GTIN	4062406066253
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoekkast met 2 vleugeldeuren, centraal afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Met een vast tussenlegbord.

Toepassing:

Voor hoekopstelling van alle gereedschapskasten met een **diepte van 28G**.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
Breedte	841 mm
Diepte	841 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Gewicht	65 kg
Handgreep positionering	boven
Aantal legborden vast	1

Materiaaldikte	1,2 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------