

**Garant**
**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Toepassing:

**universeel gebruik in alle materialen.**

- **hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.**

voor boren en spiebaanbewerking.

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

## Technische beschrijving

$L_2$	9 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	17 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	2
Afkoppellengte $L_1$	35 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	90 mm

Aantal wisselplaten	3
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2