

Garant**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Artikelklasse	210

Omschrijving**Toepassing:**

Universeel gebruik in alle materialen.

- **Hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	18 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{max}	12,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	34 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,11 graden
$\varnothing D_3$	15 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2