

**Garant**
**Meskopopname conisch, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	301143 16
GTIN	4045197702715
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**
**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Buiten-Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	155 mm

Gewicht	5,8 kg
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16

Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantreibout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50