

**Spiraalboren HSS nr. 114000 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 1 - 6 mm

Aantal boren: 51

Boren steeds oplopend: 0,1 mm

Technische beschrijving

Aantal boren	51
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Boorbereik	1 - 6 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N

Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 4 mm	114000 4
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N \emptyset DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8