

**Garant****Meskopopname conisch, SK 50 A = 400, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301145 16
GTIN	4045197702777
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

andere maten op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 400 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mmFreesdoornlengte L<sub>4</sub>: 17 mm**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Afkoppellengte A-maat	400 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Buiten-Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	355 mm
Gewicht	10,5 kg
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	SK 50 A = 400
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50