

**Garant**
**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Toepassing:

**Universeel gebruik in alle materialen.**

- **Hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

## Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	37 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	85 mm
Snijkant-Ø $D_c$	16 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	10,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	30 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,32 graden
$\varnothing D_3$	13 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2