

**Garant****Meskopopname conisch, SK 50 A = 400, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301145 22
GTIN	4045197702784
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

andere maten op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 400 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mmFreesdoornlengte L<sub>4</sub>: 19 mm**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	19 mm
Afkoppellengte A-maat	400 mm

Buiten-Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	355 mm
Gewicht	10,5 kg
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	SK 50 A = 400
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50