

Garant**Meskopopname conisch, SK 50 A = 400, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301145 27 |
| GTIN | 4045197702791 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

andere maten op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 400 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Ø D₂: 58 mmFreesdoornlengte L₄: 21 mm**Technische beschrijving**

| | |
|---------------------------------|--------|
| Doorn-Ø d ₁ | 27 mm |
| Freesdoornlengte L ₄ | 21 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 400 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 80 mm |
| Ø D ₂ | 58 mm |
| L ₂ | 355 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Span-Ø D ₁ | 27 mm |
| Opname | SK 50 A = 400 |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Trilling | gedempt |
| Producttype | Meskopopname |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm | 309840 27 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308812 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm | 309840 50 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308620 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308605 50 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308660 50 |

| | |
|---|-----------|
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50 | 308810 50 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308600 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308700 50 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50 | 308610 50 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50 | 308640 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308615 50 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308720 50 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |