

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	5,6 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Totale lengte L	80 mm
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	E0408F SDUCR/L04
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Halsbreedte L_4	4 mm
Koplengte L_1	26 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	1,5 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500