

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	4 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Halsbreedte L <sub>4</sub>	4 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	3 mm
ISO-code houder	E0408F SDUCR/L04
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Totale lengte L	80 mm
Instelhoek κ	93 graden
Nuttige diepte T	1,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500