

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	5,6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Koplengte $L_1$	26 mm
Halsbreedte $L_4$	4 mm
ISO-code houder	E0408F SDQCR/L04
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Plaatafmeting	4 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3 mm
Nuttige diepte T	1,1 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500