

**Garant**
**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm**

**Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 260320 0408/04 |
| GTIN          | 4062406066727  |
| Artikelklasse | 21T            |

**Technische beschrijving**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ISO-code houder                      | E0408F SDQCR/L04 |
| Totale lengte L                      | 80 mm            |
| geschikte wisselplaat                | DC.. 04T0..      |
| Spanhoogte L <sub>2</sub>            | 7,5 mm           |
| Wisselplaatschroevenset              | 269028 26        |
| Halsbreedte L <sub>4</sub>           | 4 mm             |
| Instelhoek κ                         | 107,5 graden     |
| Middenverplaatsing L <sub>3</sub>    | 3 mm             |
| Koplengte L <sub>1</sub>             | 26 mm            |
| Plaatafmeting                        | 4 mm             |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub> | 5,6 mm           |
| Nuttige diepte T                     | 1,1 mm           |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>             | 8 mm             |
| Norm                                 | Fabrieksnorm     |
| Inzetsoort                           | rechts           |
| Binnendraaidiepte tot                | 8xD              |
| Snijmateriaal                        | HM               |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Inwendige koeling | ja                  |
| Toepassing        | Langsdraaien binnen |
| Producttype       | Boorstang           |

---

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5   | 674248 TX5 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |