

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Totale lengte L	100 mm
Plaatafmeting	4 mm
ISO-code houder	A10H SDXCR/L04
Koplengte L_1	22 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,5 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500