

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Plaatafmeting	4 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Koplengte L ₁	22 mm
ISO-code houder	A10H SDXCR/L04
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5

674248 TX5

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500