

NT TOOL

Krachtspanklem, SK 50, Ø D1: 20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	300787 20
GTIN	2050001771759
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Inwendige koelvloeistofoevoer.**

Voordeel:

- **Lange gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsbeperkende eigenschappen.**
- **Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Spantangen nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55

Afkoppellengte A-maat	105 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Spankracht tot	1000 Nm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309576 6
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309575 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309576 12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309576 14
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309575 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309576 10

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309576 25
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309576 20
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309576 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309575 16
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309575 14
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309575 6
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309575 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309576 8