

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	5,2 mm
Halsbreedte L_4	4 mm
Middenverplaatsing L_3	3 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Totale lengte L	80 mm
ISO-code houder	A0408F SDUCR/L04
Koplengte L_1	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Plaatafmeting	4 mm
Nuttige diepte T	1,5 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500