

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0408/04mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	80 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	4 mm
ISO-code houder	A0408F SDUCR/L04
geschikte wisselplaat	DC.. 04T0..
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Koplengte L <sub>1</sub>	15 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	3 mm
Instelhoek κ	93 graden
Plaatafmeting	4 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Nuttige diepte T	1,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500