



## Haakse boormachine, Type: 720551



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075120 720551
--------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Artikelklasse	03F
---------------	-----

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Fein haakse boormachine –

- Tandwielkophoogte slechts 96 mm inclusief boorhouder, hoekmaat 17 mm.
- Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.
- Boorspil-conusopname voor nauwkeurige rondloop.
- Compact voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Traploze elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanboren.

#### Voordeel:

Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

#### Levering:

Inclusief 1 speciale tandkransboorhouder 0,8 – 10 mm.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Fabrikantnummer: WBP10

Wattage: 500 W

Maximaal toerental: 0 - 1830 min<sup>-1</sup>

Boorhouderopname: B10

Boorhouder-spanbereik: 0,8 - 10 mm

Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling: 10 mm

## Technische beschrijving

Gewicht	1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	WBP10
Boorhouder-spanbereik	0,8 - 10 mm
Boorhouderopname	B10
Wattage	500 W
Maximaal toerental	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	10 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	25 mm
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16