

**Krachtspanhouder, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305538 32
GTIN	2050001772077
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondlooptrouwkeurigheid.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**
- **Spankracht tot 4000 Nm.**

Voordeel:

Lange gereedschapsstandtijden. Trillingsbeperkende eigenschappen. Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566 – 309570 resp. nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75

Spantangbuiten-Ø D	73 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Spankracht tot	4000 Nm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309576 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309576 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309576 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309576 6
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309576 8
HSK-koelvlloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309576 14
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309576 25

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span- \varnothing d 10
mm

309576 10