

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, PSC 63 A = 65, Doorn-Ø d₁: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308547 16
GTIN	4045197703712
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en frezen met dwarsseuf.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout nr. 309860.
Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885; 309893.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	65 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D ₁	16 mm

Opname	PSC 63 A = 65
Opnamenorm	ISO 26623-1
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------------	-----------