

NT TOOL**Krachtspanhouder, BT 40, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302861 20
GTIN	2050001771773
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Spankracht tot 1000 Nm bij Ø 20, 4000 Nm bij Ø 32.**

Callout:

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.

Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.

T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.

Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

Voordeel:

- **Lange gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsbeperkende eigenschappen.**
- **Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400.

Aantrekbouten nr. 308760 – 308795.
Spantangen nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55
Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309575 14
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309575 12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309575 16
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 52/55 mm	628400 52/55

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309575 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309575 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309575 8
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40