

**Krachtspanklem, SK 40, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300785 32
GTIN	2050001772091
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**

Voordeel:

- **Lange gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsbeperkende eigenschappen.**
- **Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Spantangen nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm

Spantangbuiten-Ø D	73 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Spankracht tot	4000 Nm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309576 14
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309576 8

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309576 12
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309576 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309576 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309576 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309576 25
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309576 16
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40