

NT TOOL

Krachtspanhouder, HSK-A 63, Ø D1: 32mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	305535 32
GTIN	2050001772053
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**
- **Spankracht tot 4000 Nm.**

Voordeel:

Lange gereedschapsstandtijden. Trillingsbeperkende eigenschappen. Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566 – 309570 resp. nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	73 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm

Span-Ø D ₁	32 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Spankracht tot	4000 Nm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309576 16
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309576 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309576 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309576 14
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309576 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309576 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309576 25

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span- \varnothing d 20
mm

309576 20