

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940001 1250
GTIN	4062406067038
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Aantal legborden	2
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur

Gewicht	42 kg
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1250 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1095 mm
Breedte	500 mm
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
	940640 150

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940550 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm

940640 125

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 1250 mm

940501 1250

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940552 20

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20

951980 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm

940640 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm

940640 300

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm

940640 100