

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 750
GTIN	4062406067052
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Aantal legborden	1
Hoogte	750 mm

Breedte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
ComfortClose	nee
Gewicht	28 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	595 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20	951985 20X20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
	940640 200

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 200 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 300 mm

940640 300

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20

951980 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 125 mm

940640 125

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940560 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 150 mm

940640 150

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten  
metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

940501 750/800

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte  
lade 75 mm

940640 75

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G  
20

940552 20