

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940001 750
GTIN	4062406066697
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal legborden	1
Hoogte	750 mm

Handgreep positionering	boven
Gewicht	28 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	595 mm
Breedte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
	940640 200

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 200 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 125 mm

940640 125

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940560 20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 75 mm

940640 75

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 150 mm

940640 150

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20

951980 20X20

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte
lade 300 mm

940640 300

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
20

940552 20