

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940001 900
GTIN	4062406067014
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	745 mm

Handgreep positionering	boven
ComfortClose	nee
Breedte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte	900 mm
Aantal legborden	1
Gewicht	32 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
	940640 100

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm

940640 200

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm

940501 900/1000

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20

940552 20

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 20X20

951980 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm

940640 125

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 20X20

951985 20X20

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm

940640 300

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm

940640 150